

# Umschlüsselung ersetzter KSR-Typen

## Typ FLR

### Niveau-Messwertgeber, mit Reedkettentechnik

Ersetzter Typ	Aktueller Typ	Beschreibung
ERV...	FLR-S	Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach oben
ARV...	FLR-S	Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach unten
AFV...	FLR-S	Prozessanschluss: Montageflansch
AFVEC...	FLR-S	Material: Edelstahl 1.4571 E-CTFE beschichtet; Option: ableitfähig
AFVTF...	FLR-S	Material: Edelstahl 1.4571 PTFE - ummantelt; Option: ableitfähig
AF-ADF...	FLR-S	Zulassung: ATEX Ex-d; Prozessanschluss: Montageflansch
NMG125...	FLR-S	Zulassung: ATEX Ex-i
AMRV...	FLR-H	Nahrungsmittelausführung, Prozessanschluss: Milchrohrverschraubung
AFCV...	FLR-H	Nahrungsmittelausführung, Prozessanschluss: Tri-Clamp
ERP...	FLR-P	Material: PVC, Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach oben
APRP...	FLR-P	Material: PVC; Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach unten
APFP ...	FLR-P	Material: PVC; Prozessanschluss: Montageflansch
ERPP...	FLR-P	Material: Polypropylen; Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach oben
ABRPP ...	FLR-P	Material: Polypropylen; Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach unten
APFPP ...	FLR-P	Material: Polypropylen; Prozessanschluss: Montageflansch
ERPF...	FLR-P	Material: PVDF; Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach oben
APRPF ...	FLR-P	Material: PVDF; Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach unten
APFPF ...	FLR-P	Material: PVDF; Prozessanschluss: Montageflansch