

Higieniczny termometr bimetaliczny

Klingenberg, lipiec 2022. Nowy termometr bimetaliczny firmy WIKA, model TG58SA spełnia wymagania przemysłu farmaceutycznego, spożywczego oraz biotechnologii. Przyrząd z wyświetlaczem został zaprojektowany w konstrukcji zgodnej z ASME BPE. Ponadto spełnia on wymagania sanitarne 3-A oraz posiada aprobatę EHEDG i ATEX.

Dzięki temu termometr jest niezwykle elastyczny w stosunku do zastosowań na całym świecie. Odzwierciedla to również wybór standardowych zakresów skali i przyłączy procesowych (zacisk, DIN 11864, VARINLINE®). Wszystkie informacje o przyłączach są naniesione za pomocą lasera. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru temperatury, na tarczy wskazywana jest aktywna długość czujnika.

Nowy przyrząd pomiarowy, którego trzon posiada półkuliste dno, może być czyszczony w sposób bezpieczny dla procesu zgodnie z 3-A i EHEDG. Jest również dostosowany do procesów CIP/SIP oraz płukania.

Higieniczne cechy TG58SA są uzupełnione solidną konstrukcją. Termometr oferuje wysoką odporność na nadmierną temperaturę. Jego nietłukące się okienko jest również odporne na promieniowanie UV.

Liczba słów: 1.008

Słowo kluczowe: TG58SA

Producent:

WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
vertrieb@wika.com
www.wika.de

Zdjęcie firmy WIKAI:



Model: TG58SA

Edycja przez:

WIKAI Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Łęgska 29/35

87-800 Włocławek

Tel. (+48) 54 23 01 100

Fax (+48) 54 23 01 101

info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl

Reklama prasowa WIK