

Составные, с фланцем Модель SD250F, SW550F

WIKA Типовой лист TW 90.40

Применение

- Химические технологии, технологии процессов, детали машин
- Для высоких химических нагрузок
- Для высоких динамических нагрузок процесса

Специальные особенности

- Хорошее соотношение цена/качество
- Части, контактирующие с измеряемой средой изготовлены из экзотических материалов
- Части фланца не контактирующие с измеряемой средой из нержавеющей стали
- Все части защитной гильзы спаяны в одну деталь

Описание

Материал частей, контактирующих с измеряемой средой

Гастеллой C4 (2.4610), Гастеллой C276 (2.4819), Монель 400 (2.4360), Титан сорт 2 (3.7035) 2)

Диск фланца

По EN 1092-1 с упл-щей поверхностью формы B1 по DIN 2527 с упл-щей поверхностью формы C или DIN 2526 по ASME B16.5 с упл-щей поверхностью формы RF

Номинальный диаметр

По EN/DIN: DN 25, DN 40, DN 50
по ASME: 1", 1 1/2", 2"

Значение давления

По EN/DIN: PN 16-40
по ASME: 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs

Присоединение средства измерения

SD250F: скользящая гайка M24 x 1.5
SW550F: G 1/2 внутр., 1/2 NPT внутренняя

Размеры трубки

ВД 13.7 мм, ВД 9.3 мм (1/4" / 40)

**Защитная гильза с фланцем Модель SW550F**

Длина погружения U_1

100, 160, 200, 250, 300, 400, 500 мм

Полная длина L

SD250F: Длина погружения U_1 + 80 мм
SW550F: Длина погружения U_1 + 45 мм

Максимальная температура процесса 1)

зависит от материала защитной гильзы

Максимальное давление процесса (статическое) 1)

зависит от значения давления фланца

1) Значения зависят от следующих параметров

- Среда процесса
- Давление и температура процесса
- Скорость потока
- Конструкция защитной гильзы (материал, размеры)

2) Для материала Титан сорт Grade 2 (3.7035) сменяемый фланец должен быть использован


Варианты

- Другие размеры и материалы
- Сертификаты качества
- Расчет частот резонанса в соответствии с ASME PTC 19.3 рекомендуемый для критических процессов. WIKA предлагает данное как сервисный инжиниринг.

Следующие данные процесса необходимы для расчета:

- Давление процесса (в бар)
- Температура процесса (в °C)
- Скорость потока (в м/с)
- Плотность (в кг/м³)
- Размеры и материал защитной гильзы

Размеры в мм



Модель	Размеры в мм							Масса в кг	
	N	F ₁	S	H ₁	H ₂	T	M	Фланец DN 25	PN 16-40
SD250F	M 24x1.5	13.7	2.2	-	-	-	80	1.50	1.90
SW550F	G 1/2	13.7	2.2	19	15	45	-	1.50	1.90
SW550F	1/2 NPT	13.7	2.2	-	-	45	-	1.50	1.90

доп.значения массы в кг, для других фланцев		
DN 40	PN 16-40	0.76
DN 50	PN 16-40	1.63
1"	150 lbs	-0.46
1"	300 lbs	0.04
1"	600 lbs	0.22
1 1/2"	150 lbs	0.22
1 1/2"	300 lbs	1.34
1 1/2"	600 lbs	1.85

Допустимые длины штока механических термометров

Модель	Механический термометр	
	Тип присоединения	Длина штока I ₁
SD250F	3	I ₁ = L - 10 мм или I ₁ = U ₁ + M - 30 мм
SW550F	S / 4 / 5	I ₁ = L - 10 мм или I ₁ = U ₁ + T - 10 мм
SW550F	2	I ₁ = L - 30 мм или I ₁ = U ₁ + T - 30 мм

Форма заказа

Модель / Материал / Фланец / Присоединение к СИ / Длин погружения U₁ /
Дополнительные варианты

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати. Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.

